



placa isoladora de pressão vertical

VABF-S4-1-L1D2-C

Código da peça: 8001179

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Largura | 26 mm |
| Com base na norma padrão | ISO 15407-2 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Pressão de operação Mpa | 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 10 bar |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de proteção | IP65 NEMA 4 |
| Meio de pilotagem | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 290 g |
| Tipo de fixação interligação vertical | em bloco manifold em base de conexão individual |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Injetados de alumínio |