

cabo de controle

NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Código da peça: 8001373

FESTO

Conectado ao controlador do motor; a outra posição fina possui fios trançados individuais.



Ficha técnica

Característica	Valor
Conexão elétrica	25 pinos Conector reto / sem conector Sub-D / -
Comprimento do cabo	3,2 m
Diâmetro do cabo	7 mm
Estrutura do cabo	blindado
Classe de proteção	IP40 quando montado
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Cor do revestimento do cabo	cinza
Cor do corpo	cinza