

conexão em L NPFC-L-R34-G34-MF

Código da peça: 8030220

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Material da conexão roscada | Latão niquelado |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 50 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 150 °C |
| Peso do produto | 131,7 g |
| Conexão pneumática 1 | R3/4 |
| Conexão pneumática 2 | G3/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |