


fixação NEAU-A-N8-2

Código da peça: 8032869

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	2
Design	para ranhura em T
Tipo de fixação	fixado em ranhura em T Ângulos paralelos e perpendiculares à ranhura em T Pode ser inserido na ranhura por cima
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	reforçado com PA
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável
Material da porca ranhurada	Latão níquelado