


Alimentação por meio do painel de comando

NEFU-D12G4-R3DW4

Código da peça: 8040457

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	40,1 mm
Conforme norma	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Tipo de fixação	Aparafusado
Conexão elétrica 1	Conector reto, M12x1, 4 pinos, codificação D
Conexão elétrica 2	Conector angular, RJ45, 4 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	2 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Propriedades de transmissão	De acordo com categoria 5, EN 50173, classe D De acordo com categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Classe de proteção	IP20 IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	Latão niquelado PA Injetados de zinco
Cor do corpo	preto
Material do contato elétrico	Latão Folheada a ouro