


válvula de retenção VABF-L1-10H-H2

Código da peça: 8047364

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da válvula	10 mm
Função de válvula	Função de retenção desbloqueável
Pressão de operação Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	0,5 ... 8 bar
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	0,4 g
Tipo de fixação	estriado
Observações sobre material	Conforme RoHS