


# régua de conexão OABM-P-G3-10-4

Código da peça: 8049142

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                          | Valor                               |
|---|-------------------------------------|
| Quantidade de posições dos dispositivos | 4                                   |
| Classe de resistência à corrosão KBK    | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Torque máximo                           | 3,3 Nm                              |
| Torque de aperto mínimo                 | 0,3 Nm                              |
| Peso do produto                         | 69,6 g                              |
| Tipo de fixação                         | com furo passante                   |
| Conexão pneumática 1                    | G1/8                                |
| Observações sobre material              | Conforme RoHS                       |
| Material da placa de conexão            | Liga de alumínio                    |