


régua de conexão OABM-P-G3-15-2

Código da peça: 8049144

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade de posições dos dispositivos	2
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo	3,3 Nm
Torque de aperto mínimo	0,3 Nm
Peso do produto	59,6 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio