

régua de conexão VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR

Código da peça: 8058338

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	10,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	8
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	M5
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M7
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	M7
Conexão pneumática 5	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio