


conjunto de montagem axial EAMM-A-N48-60PA

Código da peça: 8063590

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	21 Nm
Peso do produto	604 g
Código da interface do atuador	N48
Código da interface do motor in	60PA
Observações sobre material	Conforme RoHS