

módulo eletrônico VMPA14-MPM-EMM-8

Código da peça: 8066769

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	4
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	8
Corrente nominal de arranque por bobina eletromagnética	80 mA até 25 ms
Corrente nominal com redução de corrente	25 mA após 25 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	30 g
Material do corpo	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS