

Eixo de cremalheira

EHHH-140-RP- -

Código da peça: 8068234

FESTO



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Curso de trabalho	250 ... 2.500 mm
Dimensões	140
Largura	467 mm
Altura	235 mm
Comprimento	em comprimento do curso máx.: 3232 mm em comprimento do curso mín.: 732 mm
Posição de instalação	vertical
Tipo de engrenagem	Redução angular servo
Princípio construtivo	Módulo linear eletromecânico com cremalheira
Guia	Guia de roletes recirculantes
Relação de transmissão	5:1
Pressão de trabalho	6 bar
Temperatura de armazenamento	-10 ... 40 °C
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Máx. eficiência	96 %
Observações sobre material	Conforme RoHS