

manômetro PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Código da peça: 8081401

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação [bar]	0 ... 16 bar
Conforme norma	EN 837-1
Dimensão nominal do manômetro	63
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de operação Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 16 bar
Pressão operacional	0 ... 232 psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	1,6
Classe de proteção	IP65
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Temperatura do meio	-40 ... 200 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	G1/4
Materiais em contato com meio	Aço alta liga, inoxidável
Material do bujão roscado	Aço alta liga, inoxidável
Material do corpo	ABS Aço alta liga, inoxidável
Material do visor	PC
Cor do corpo	prata
Peso do produto	160 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio