


# Pistão de dupla ação DFPK-46-17-V4

Código da peça: 8083959

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões do atuador elétrico	46
Curso	17 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Deteção de posição	Com indicador mecânico
Função de controle	Fechado por força da mola, NF
Pressão de operação Mpa	0,5 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	5 ... 10 bar
Pressão operacional	72,5 ... 145 psi
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX)
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos EX do Reino Unido
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 2G
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex h IIC T6...T4 Gb
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65 IP67 IP69K
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	1.298 g
Conexão pneumática	Rosca interna G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	Aço inoxidável fundido
Material das vedações	FPM
Material do corpo	Aço inoxidável fundido
Informação sobre material, corpo	1.4408
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável