

# conjunto de montagem DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-R13

Código da peça: 8085022

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Com base na norma padrão             | EN 15081<br>ISO 5211                                  |
| Tamanho da embalagem                 | 1   |
| Princípio construtivo                | Duplo flat e quadrado externo<br>Conjunto de montagem |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada                   |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-Zona III                                    |
| Peso do produto                      | 810 g   |
| Conexão 1, função                    | Saída de acionamento                                  |
| Conexão 1, tipo de construção        | SW17<br>Modelo de furo 07                             |
| Conexão 2, função                    | Saída de redução                                      |
| Conexão 2, tipo de construção        | SW11<br>Modelo de furo 04                             |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS   |
| Material do acoplamento              | Aço alta liga, inoxidável                             |
| Material do adaptador de montagem    | Aço   |
| Material do disco                    | Aço alta liga, inoxidável                             |
| Material dos parafusos               | Aço alta liga, inoxidável                             |