

# redução EMGA-80-A-G5-80P

Código da peça: 8085347

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	80 mm
Tamanho do flange do motor	80 mm
Folga de torção	0,22 deg
Tipo de engrenagem	Redutor angular
Relação de transmissão	5:1
Máx. velocidade de acionamento	7.000 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	67 Nm
Momento de inércia do câmbio	1,017 kgcm <sup>2</sup>
Máx. torque de saída	107 Nm
Máx. eficiência	95 %
Resistência à torção	4,8 Nm/arcmin
Peso do produto	4.300 g
Interface da redução, eixo de saída	80G
Interface da redução, eixo de acionamento	80P
Observações sobre material	Conforme RoHS