


# manômetro PAGN-26-10-P10-RG

Código da peça: 8090378

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação [bar]	0 ... 10 bar
Faixa de indicação	0 ... 1 MPa
Dimensão nominal do manômetro	26
Princípio construtivo	Manômetro de Bourdon sem mecanismo de medição
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Pressão operacional	0 ... 145 psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	4
Classe de proteção	IP43
Temperatura de armazenamento	-5 ... 50 °C
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	Cartucho 10 mm
Materiais em contato com meio	Latão
Material do bujão roscado	Latão
Material do corpo	PA
Material do visor	PS
Cor do corpo	preto
Peso do produto	15 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio
Escala	Escala dupla bar (externo) MPa (interno)