


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-38-V25-35A-63

Código da peça: 8093286

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	38
Distância entre centros	63 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	3.600 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	4,35 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,05 Nm
Torque transferível	0,5 Nm
Peso do produto	218 g
Código da interface do atuador	V25
Código da interface do motor in	23AB 35A
Observações sobre material	Conforme RoHS