


# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-45-V32-42AB-63

Código da peça: 8095613

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	45
Distância entre centros	63 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	3.600 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,05 Nm
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	242 g
Código da interface do atuador	V32
Código da interface do motor in	42AB
Observações sobre material	Conforme RoHS