


placa de conexão VABS-B14-T-FG14

Código da peça: 8098884

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão para cima
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	192 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 com conexão NAMUR G1/4
Conexão pneumática 4	Flange 1/4 com conexão NAMUR G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio