


conexão NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

Código da peça: 8104285

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Fixação de tubo flexível pela conexão de aperto
Design	Forma reta
Dimensões	Diâmetro 8 mm
Conexão para fluidos	UNF1/4-28
Ligação de fluido 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 1,6 mm (1/16")
Meio	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio	Observar resistência dos materiais que entram em contato com o meio
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,075 ... 0,6 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,75 ... 6 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-10,875 ... 87 psi
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Princípio de vedação	duro
Posição de instalação	Nos dois lados
Torque de aperto nominal	15 Ncm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 15 %
Peso do produto	0,53 g
Materiais em contato com meio	PP
Material do bujão roscado	reforçado com PA
Observações sobre material	Conforme RoHS
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Instruções de uso	Consulte nota da aplicação (disponível no portal de suporte festo.com)