

conjunto de montagem paralelo EAMM-U-70-S48-60R-96

Código da peça: 8105843

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	70
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	118 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,18 Nm
Torque transferível	7 Nm
Peso do produto	1.800 g
Código da interface do atuador	S48
Código da interface do motor in	60R
Observações sobre material	Conforme RoHS