

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-D50-70GA-102

Código da peça: 8107044

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                 |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensões                       | 86                    |
| Posição de instalação           | Nos dois lados        |
| Rotação máxima                  | 5.000 1/min           |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura de armazenamento    | -25 ... 60 °C         |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %              |
| Classe de proteção              | IP40                  |
| Temperatura ambiente            | -10 ... 60 °C         |
| Momento de inércia              | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque de acionamento sem carga | 0,25 Nm               |
| Torque transferível             | 9,5 Nm                |
| Peso do produto                 | 2.500 g               |
| Código da interface do atuador  | D50                   |
| Código da interface do motor in | 70GA                  |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS         |