


# placa alimentadora de pressão vertical VMPA14-VSP-0

Código da peça: 8110621

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	14 mm
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	30 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do disco de distribuição	reforçado com PA