

# conexão rápida roscada NPQE-D-R38-Q14-P5

Código da peça: 8112927

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	8 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	5
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 8 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	46,8 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW22 Sextavado interno SW8
Conexão pneumática 1	Rosca externa R3/8
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 14 mm
Cor do anel de soldura	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Latão niquelado
Material do retentor roscado	PTFE
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável