

luva de encaixe NPQE-D-S10-E-P10

Código da peça: 8113216

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	7,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 8 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	1,8 g
Conexão pneumática 1	Diâmetro luva de encaixe 10 mm
Conexão pneumática 2	Diâmetro luva de encaixe 10 mm
Cor do anel de soldadura	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM