


# acoplamento EAMC-30-32-8-12

Código da peça: 8115760

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	8 mm
Diâmetro fixação 2	12 mm
Dimensões	30
Comprimento nominal	32 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	12,5 Nm
Peso do produto	48 g
Observações sobre material	Conforme RoHS