


Cabo de conexão NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Cód. do item: 8122832

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de bobinas de válvula	1
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	2 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo Saída de comutação
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Cabo com soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexões HP
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	2
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Push-Pull com trava contra puxões involuntários
Conexão elétrica 2, função	Fonte de alimentação Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	2 fios simples
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	2
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...24 V
Blindagem	não
Observação sobre operação	Operar apenas com redução de potência externa
Comprimento do cabo	0.3 m
Propriedade de cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	11 mm
Diâmetro do cabo	0.96 mm
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão

Característica	Valor
Material corpo	PEEK
Cor corpo	cinza
Material do isolamento	PVC