



válvula VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Código da peça: 8122933

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Vazão nominal padrão	703 l/min
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Classe de proteção	IP65
Órgão emissor do certificado	TÜV 968/V 1251.00/21
Função de segurança	Ventilação segura
Safety Integrity Level (SIL)	O produto pode ser aplicado em SRP/CS a SIL 3 High Demand até SIL 3 (Low Demand mode)
Observação sobre pressão de trabalho	0 - 0,8 MPa com ar de comando externo
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS