


# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-87-T46-60RA-114

Código da peça: 8126172

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                  |
|---------------------------------|------------------------|
| Dimensões                       | 87                     |
| Distância entre centros         | 114 mm                 |
| Posição de instalação           | Nos dois lados         |
| Relação de transmissão          | 1:1                    |
| Rotação máxima                  | 3.000 1/min            |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura de armazenamento    | -20 ... 60 °C          |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %               |
| Classe de proteção              | IP40                   |
| Temperatura ambiente            | 0 ... 50 °C            |
| Momento de inércia              | 41,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque de acionamento sem carga | 0,22 Nm                |
| Torque transferível             | 3 Nm                   |
| Peso do produto                 | 905 g                  |
| Código da interface do atuador  | T46                    |
| Código da interface do motor in | 60RA                   |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS          |