


kit de montagem angular EHAM-AK-L9-120-L9-90-ML

Código da peça: 8128209

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--------------------------------|
| Dimensões | 120 |
| Posição de instalação | À esquerda |
| Princípio construtivo | Versão padrão |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso do produto | 4.120 g |
| Tipo de fixação | com furo passante e parafuso |
| Código de interface, base | L9-120 |
| Código da interface estrutura | L9-90 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da placa adaptadora | Alumínio anodizado |
| Material dos parafusos | Aço, niquelado |
| Material dos elementos centralizadores | Aço alta liga |