

peças de adaptação EHAM-MA-L9-120-L9-90-S

Código da peça: 8128232

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	120
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Versão curta
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	1.159 g
Tipo de fixação	com furo passante e parafuso
Código de interface, base	L9-120
Código da interface estrutura	L9-90
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa adaptadora	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço, niquelado
Material dos elementos centralizadores	Aço alta liga