


sub-base VABS-K2-12S-20-U14-P

Código da peça: 8140320

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Diâmetro nominal	2 mm
Conexão para fluidos	Rosca fêmea 1/4-28 UNF-2B
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão lateral
Número máximo de posições de válvula	1
Sentido do fluxo	não reversível
Meio operacional	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio operacional e do piloto	Observar resistência dos materiais que entram em contato com o meio
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Torque máximo, fixação da válvula	0,33 Nm
Peso do produto	8 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	PEEK