


indicador de posição SASF-S2-B-V-A20

Código da peça: 8140395

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	0 ... 360 deg
Funções adicionais	indicador de acionamento ajustável
Dimensões L x C x A	Ø 65 x 48,5
Resistência à vibração	Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	96 g
Tipo de fixação	Segundo VDI/VDE 3845
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do espaçador	PA
Material do corpo	PA PP Aço alta liga, inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável