

silenciador UO-M5

Código da peça: 8141085

FESTO

Para geradoras de vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Silenciador aberto
Pressão de operação Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	0,5 g
Conexão pneumática	M5
Material do inserto do silenciador	PE
Material do bujão roscado	PE
Observações sobre material	Conforme RoHS