

niple duplo NPFC-DS-M5-G18-M

Código da peça: 8142591

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material da conexão roscada	Latão niquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal da conexão pneumática 1	10,55 Nm
Torque de aperto nominal da conexão pneumática 2	1,78 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	8,96 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	PVC