

# unidade de alimentação

## CACN-3A-7-10-G2

Código da peça: 8149584

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	68 mm
Altura	130 mm
Comprimento	160 mm
Posição de instalação	Convecção livre
Alimentação primária	Fase única
Corrente de entrada	2,4 - 5,6 A
Tensão de saída nominal c.c.	48 V
Corrente da saída nominal	10 A
Faixa de tensão de entrada c.a.	100 ... 240 V
Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia	15 ms
Freqüência da rede	45 ... 65 Hz
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar	95 %
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	1.603 g
Tipo de fixação	com trilho DIN
Observações sobre material	Conforme RoHS