

cabo de conexão NETC-M20-PBK-T14

Código da peça: 8151590

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Classe de proteção	IP66 IP68
Observação sobre grau de proteção:	IP68 a 5 bar durante 30 minutos
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 2G
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex eb IIC Gb
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex tb IIIC Db
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Dimensões	M20x1,5
Diâmetro do cabo	4 ... 13 mm
Cor	preto
Informação de materiais do cabo de conexão	PA
Material das vedações	EPDM
Peso do produto	14 g
Tamanho da embalagem	1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS