


# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-D100-150A-188-S1

Código da peça: 8157284

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	145
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	4.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	2.255 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	2 Nm
Torque transferível	50 Nm
Peso do produto	11.500 g
Código da interface do atuador	D100B
Código da interface do motor in	140A 150A
Observações sobre material	Conforme RoHS