


sub-base VMPA14-AP-4-EMG-D2-8-S

Código da peça: 8157742

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Largura | 65,5 mm |
| Comprimento | 107,3 mm |
| Dimensão da grade | 14 mm |
| Número máximo de posições de válvula | 4 |
| Pressão de operação Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 10 bar |
| Pressão de controle MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pressão de acionamento | 3 ... 8 bar |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 320 g |
| Conexão pneumática 2 | G1/8 |
| Conexão pneumática 4 | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da placa de conexão | Injetados de alumínio |