


# acoplamento EAMD-67-60-40-32X32-U

Código da peça: 8164978

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	40 mm
Diâmetro fixação 2	32 mm
Dimensões	67
Comprimento nominal	60 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	402 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	200 Nm
Peso do produto	733 g
Observações sobre material	Conforme RoHS