


acoplamento EAMD-56-46-16-23X27

Código da peça: 8166642

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	16 mm
Diâmetro fixação 2	23 mm
Dimensões	56
Comprimento nominal	46 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	151 kgmm ²
Torque transferível	47 Nm
Peso do produto	422 g
Observações sobre material	Conforme RoHS