


conjunto de montagem axial EAMM-A-T46-57A

Código da peça: 8169409

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	42 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	3,2 kgmm ²
Torque transferível	6 Nm
Peso do produto	395 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface do motor in	57A
Observações sobre material	Conforme RoHS