

manômetro PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA

Código da peça: 8178621
Novo

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 ... 0,1 MPa
Conforme norma	EN 837-1
Dimensão nominal do manômetro	40
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de operação Mpa	0 ... 0,1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 1 bar
Pressão operacional	0 ... 14,5 psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	1,6
Classe de proteção	IP43
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	R1/8
Materiais em contato com meio	Latão
Material do bujão roscado	Latão
Material do corpo	PBT
Material do visor	PS
Cor do corpo	preto
Peso do produto	60 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio
Escala	Escala simples