


bloco distribuidor FR-12-PK-4-B

Código da peça: 8762

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3,4 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Número de saídas	12
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/4
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio