

cavalete LN-320

Código da peça: 9040

FESTO

para fixação oscilante de atuadores DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	320
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	22.404 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Fundição nodular