


articulação esférica SGS-M6

Código da peça: 9254

★ Linha de produtos básicos

com porca sextavada, para movimento oscilante com esfera na haste do atuador, conforme DIN ISO 8139.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M6
Com base na norma padrão	ISO 12240-4
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	30 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do anel externo	Latão
Material do corpo	Aço galvanizado
Material do anel interno	Aço
Material da porca	Aço galvanizado