



# silenciador com regulador de pressão GRU-1/2-B

Código da peça: 9519

FESTO

Válvula reguladora de fluxo com silenciador integrado para controle do fluxo de escape em determinados tipos de válvulas



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor   |
|--|---|
| Função de válvula                                    | Função silenciador e controlador de fluxo     |
| Conexão pneumática 1                                 | G1/2  |
| Elemento de ajuste                                   | Parafuso com ranhura                          |
| Tipo de fixação                                      | aparafusável                                  |
| Vazão normal 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)           | 0 ... 4.000 l/min                             |
| Temperatura ambiente                                 | -10 ... 70 °C                                 |
| Material do corpo                                    | Alumínio                                      |
| Posição de instalação                                | Nos dois lados                                |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | 0 ... 10 bar                                  |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação             |
| Conformidade LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura do meio                                  | -10 ... 70 °C                                 |
| Peso do produto                                      | 100 g   |
| Material do inserto do silenciador                   | PE  |
| Material do bujão roscado                            | Injetados de alumínio                         |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                 |
| Material do parafuso de regulagem                    | PA  |