

niple duplo E-G1/8-1/8NPT

Código da peça: 9630

FESTO

com 2 anéis de vedação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5,95 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	6 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	7 Nm
Torque de aperto nominal	10,55 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	9,1 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS