


válvula de escape rápido SE-3/8-B

Código da peça: 9687

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão de exaustão 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.760 l/min
Vazão nominal padrão de ventilação 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.880 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Material do corpo	Injetados de alumínio
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diâmetro nominal	11 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 75 °C
Peso do produto	125 g
Conexão pneumática 3	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR